

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 8/07 mm \varnothing chwytu D_s: 8 mm
kod ISO uchwytu: AH08K SDQCR/L07
Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min.}: 12 mm
Przesunięcie osi L₃: 8 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L ₂	7 mm
długość główki L ₁	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L ₃	8 mm
kod ISO uchwytu	AH08K SDQCR/L07
długość całkowita L	125 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
\varnothing chwytu D _s	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
----------------------	----------