

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 8/07 mm $\varnothing$  chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm  
 kod ISO uchwytu: AH08K SDQCR/L07  
 Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..  
 minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 12 mm  
 Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	7 mm
kod ISO uchwytu	AH08K SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	125 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	8 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
----------------------	----------