

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 8/07 mm \emptyset chwytu D_s : 8 mm
 kod ISO uchwytu: AH08K SDUCR/L07
 Kąt ustawienia κ : 93 stopni
 pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..
 minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 13,5 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 7,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wysokość mocowania L_2	7 mm
kod ISO uchwytu	AH08K SDUCR/L07
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	13,5 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	7,5 mm
\emptyset chwytu D_s	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD

Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500