

HOLEX**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD, BT 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 20 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302757 20
GTIN	4062406421946
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.**
- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300. Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 1 - 13 mm

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 34 mm

Zamienne nakrętki mocujące ER: 20

Klucze mocujące ER,: 20

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	70 mm
zakres mocowania	1 - 13 mm
Ø zewn. D	34 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	20
Klucze mocujące ER, adapter	20 BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------