



Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	304319 8
GTIN	4062406421960
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
 - powierzchnie mocujące HSK są obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe