



Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306277 27
GTIN	4062406422646
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip. Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Klasa wyważenia G 6,3 przy 20000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezarskich z rowkiem podłużnym lub poprzecznym.

w dostawie::

W zestawie wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy nr 309860.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, klucz specjalny nr 309840, śruba dociągająca frez do chłodzenia wewnętrznego nr 309861.

\varnothing zewn. D: 48 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 21 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 33 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	27 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	33 mm
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	21 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø zewn. D	48 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 27 mm	309870 27
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27