

FLUKE.

**Bezdotykowy próbnik napięcia, Typ: 1ACII****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Klasa artykułu	47H

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy próbnik napięcia do bezdotykowego rozpoznawania przewodów przewodzących prąd.

**Funkcja:**

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

**Zastosowanie:**

Sprawdzanie przewodów, gniazd wtykowych, puszek przyłączeniowych itd. Jeżeli końcówka pomiarowa zaświeci się na czerwono i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza to obecność napięcia.

**Opis techniczny**

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
kategoria przepięcia	CAT IV / 1000 V
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 40
Liczba dołączonych baterii	2
zakres wskazań napięcia AC	200 - 1000 V
zasilanie bat.	2x 081561 LR3
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia

**Usługi**

KalibracjaPróbniki napięcia Typ S	027120 S
Kalibracja DAkkSPróbniki napięcia Typ S	027160 S

---

## Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------