

**BENNING****Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CM10-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Klasa artykułu	47A

**Opis****Wykonanie:**

Mocna obudowa z tworzywa sztucznego, duży wyświetlacz LCD, 4 cale i 3 1/2 cala. Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej; pomiar względny.

**Zastosowanie:**

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe. Do zastosowań profesjonalnych w przemyśle, serwisie i rzemiośle. Pomiar pojemności, kontrola diod. Rejestrator danych, pamięć, Bluetooth, aplikacja do pomiar prądu włączania (INRUSH), filtr dolnoprzepustowy (HFR), detektor napięcia, funkcja ZERO.

**Norma:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**w dostawie::**

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 6000

dokładność podstawowa: 1 %

akustyczny test ciągłości: tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

funkcja pamięci: HOLD, MAX / MIN

napięcie przemiennie AC: 0,1 V – 1000 V

## Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
Częstotliwość	0,01 Hz – 10 kHz
dokładność podstawowa	1 %
metoda pomiarowa	TRUE RMS
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
funkcja pamięci	HOLD, MAX / MIN
prąd stały DC	10 mA – 1500 A
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oporność	0,1 $\Omega$ – 600 $\Omega$
akustyczny test ciągłości	tak
maks. rozwartość szczęk	42 mm
napięcie stałe DC	0,1 mV – 1000 V
napięcie przemiennie AC	0,1 V – 1000 V
Liczba dołączonych baterii	2
oznaczenie producenta	CM10-1
zakres wskaźnika	6000
prąd przemienny AC	10 mA – 1500 A
zasilanie bat.	2x 081561 LR6
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

## Usługi

Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D
Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	017720 D
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	027060 D
Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	027050 D

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
--	------------