

Garant GREENPLUS

Środki do uszczelniania gwintów 5GP42, zawartość: 50 ml**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088064 50
GTIN	4062406423476
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

Typ 5GP42. Uszczelniacz do obrabianych elementów z gwintem w układach hydraulicznych lub pneumatycznych albo do części łączących. Skuteczna ochrona przed olejami, wodą, węglowodorami i produktami chemicznymi.

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Pewność działania po: 3 - 6 h

do gwintów o wielk. M: M26

moment zrywający: 15 - 25 Nm

Opis techniczny

Ilość	50 ml
Kształt	ciekły
do gwintów calowych o wielk.	3/4 cal
kolor	brązowe

maks. odstęp	0,15 mm
Demontaż	zwykłym narzędziem
Temperatura zapłonu	100 °C
Gęstość	1,08 g/cm ³
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Lepkość dynamiczna	400 - 800 mPas
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
moment zrywający	15 - 25 Nm
Baza chemiczna	Ester metakrylanu
do gwintów o wielk. M	M26
odporność na odkształcanie ręczne po nadaje się do materiału	10 - 20 min metal
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
Pewność działania po	3 - 6 h
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające