

Garant GREENPLUS

Środki do uszczelniania powierzchni 5GP74, zawartość: 50 ml**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088067 50
GTIN	4062406423537
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

Typ 5GP74. Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni. Szybko twardniejąca, lekko elastyczna warstwa materiału uszczelniającego.

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącymi niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus
zakres temperatur zastosowania: -55 - 180 °C

Pewność działania po: 3 - 6 h

maks. odstęp: 0,25 mm

klasa wytrzymałości: średnia wytrzymałość

moment zrywający: 10 - 20 Nm

Opis techniczny

klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
Baza chemiczna	metakrylan anaerobowy
Kształt	ciekły

zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
Demontaż	zwykłym narzędziem
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie powierzchni
nadaje się do zastosowania	połączenie kołnierzone
kolor	pomarańczowy
Gęstość	1,09 g/cm ³
maks. odstęp	0,25 mm
Pewność działania po	3 - 6 h
nadaje się do materiału	metal
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 20 min
Temperatura zapłonu	100 °C
Lepkość dynamiczna	23000 - 35000 mPas
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Właściwości	wodoodporny
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
moment zrywający	10 - 20 Nm
Ilość	50 ml
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające