

Garant**Akumulatorowe lampy prętowe LED, Typ: 200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081448 200
GTIN	4062406401900
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Niezwykle smukłe akumulatorowe lampy prętowe LED z solidną i elegancką obudową z aluminium. Bezstopniowe ściemnianie światła głównego oraz silnie zogniskowane światło punktowe LED zapewniają optymalne oświetlenie ciasnych pomieszczeń.

- **Stabilny klips z metalu na stronie spodniej.**
- **Silny magnes w stopie lampy.**
- **Poziom naładowania zawsze pod kontrolą dzięki wskaźnikowi LED na środku.**

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

W komplecie przewód USB-C do ładowania.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Strumień światła	20 - 200 lm
masa	56 g
Szerokość całkowita	17 mm
stopień ochrony IP	IP 30
długość całkowita	173 mm
czas świecenia	1 - 10 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Latarka