



Lampy floodlight LED, pobór mocy: 48 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081274 48
GTIN	5708997354537
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Ze zintegrowanym uchwytem i stopką do bezpośredniego montażu reflektora budowlanego.
Dwa gniazda Schuko umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie narzędzi elektrycznych, bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów.

Pasuje do :

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.
stopień ochrony IP: IP 54
Strumień światła: 6000 lm
długość całkowita: 318 mm
Szerokość całkowita: 117 mm
wys. całkowita: 310 mm
Długość kabla przyłącza: 5 m
masa: 3430 g

Opis techniczny

napięcie znamionowe	100 - 240 V
masa	3430 g

wys. całkowita	310 mm
regulowany kąt wiązki światła	100 stopni
Długość kabla przyłącza	5 m
pobór mocy	48 W
długość całkowita	318 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość całkowita	117 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Strumień światła	6000 lm
Rodzaj produktu	Lampy floodlight