



Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: I-VIEW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081473 I-VIEW
GTIN	5708997356265
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Nowa generacja znanych latarek czołowych I-View z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Wąska, wyprofilowana latarka o małej masie. Bezdotykowe włączanie i wyłączenie dzięki układowi sensorów. Bezstopniowe ściemnianie w zakresie od 10 do 100%. Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatorów bezpośrednio na latarce.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 65
Strumień światła	40 - 400 lm
czas świecenia	1,5 - 15 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
oznaczenie producenta	I-VIEW
masa	240 g
Rodzaj produktu	Latarka czołowa

