



Latarka prętowa LED z akumulatorem, długość całkowita: 240mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081571 240
GTIN	5708997356104
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Składana lampa 3 w 1 o bardzo smukłej i zwartej konstrukcji. Umożliwia dokonywanie przeglądów i oświetlenie trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Po całkowitym złożeniu pasuje do kieszeni, działa jak normalna latarka. Dodatkowo oświetlenie punktowe i dwa stopnie jasności (50 albo 100%). Mocny, wbudowany magnes i hak.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez zasilacza. Zakres dostawy obejmuje kabel do ładowania.

Opis techniczny

długość całkowita	240 mm
czas świecenia	2,5 h
stopień ochrony IP	IP 30
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Źródło światła	Moduł LED
czas świecenia na stopniu 2	5 h
strumień światła, stopień 2	100 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
masa	100 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Strumień światła	200 lm
Rodzaj produktu	Latarka