



## Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: 9427



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079122 9427
GTIN	015451652111
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej  $\varnothing$  wewnętrznej węża. Pneumatyczna wkrętarka grzechotkowa w wersji mini o długości 130 mm. Przycisk do szybkiej wymiany nasadek kluczy nasadowych.

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe (Service Kits):** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco po uzgodnieniu.

### Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	270 min <sup>-1</sup>
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maks. wibracje wg EN	5 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	336 l/min
zakres momentu obrotowego	7 - 35 Nm
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	10 mm
wymiary uchwytu narzędziowego	3/8 cal
oznaczenie producenta	9427

masa	0,5 kg
gwint przyłączeniowy	BSP
maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9)	M8
długość	130 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	93 dB(A)
Rodzaj produktu	Wkrętarka