



Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: H15R-CORE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Wydajne latarki czołowe LED do zastosowania profesjonalnego.

- **Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.**
- **Intuicyjna obsługa i bezstopniowe ściemnianie.**
- **Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.**
- **Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.**

Wydajne latarki czołowe o intuicyjnej obsłudze z bezstopniową regulacją jasności, wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki zastosowaniu technologii Flex Sealing Technology. Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Strumień światła	1000 lm
oznaczenie producenta	H15R Core
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia na stopniu 2	80 h
strumień światła, stopień 2	20 lm
czas świecenia	5 h
masa	380 g
Ø główki	47 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Oświetlenie przyciemniane	tak
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	2500 lm
Rodzaj produktu	Latarka czołowa