

**Garant**
**Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 160, Ø mocowania D1: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303461 10
GTIN	4062406520168
Klasa artykułu	31A

**Opis**
**Wykonanie:**

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
Ø zewn. D	32 mm
adapter	BT 50 A = 160
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK	308820 50
Szafka dolna	354290

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50 SK	354225 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50