

**Garant****Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 160, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303461 16
GTIN	4062406520182
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	34 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
adapter	BT 50 A = 160
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Szafka dolna	354290
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50