

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 160, Ø mocowania D1: 12mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	303461 12
GTIN	4062406520175
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Opis techniczny

Ø zewn. D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
adapter	BT 50 A = 160
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Adapter chłodzący krótki4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Przyrząd do oprawek termokurczliwych Typ SU1	354210 SU1
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Podstawowy uchwyt narzędziowydo SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Zespół chłodzący typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50

Szafka dolna	354290
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Krażki wymienne do cewkiSU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Adapter chłodzący długi4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50