

HOLEX**Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, gwint przyłączeniowy wewnętrzny:
1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.
wydajność przepływu: 1000 l/min

Opis techniczny

wydajność przepływu	1000 l/min
gwint przyłączeniowy wewnętrzny	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	35 bar