

HOLEX**Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, gwint przyłączeniowy wewnętrzny:
3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.
wydajność przepływu: 1000 l/min

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	35 bar
wydajność przepływu	1000 l/min
gwint przyłączeniowy wewnętrzny	3/8 cal