

HOLEX**Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym, gwint przyłączeniowy wewnętrzny:
1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080171 1/2
GTIN	4062406573317
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 barów / Temperatura: od -20°C do +100°C.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy wewnętrzny	1/2 cal
wydajność przepływu	1000 l/min
maks. ciśnienie robocze	35 bar
Rodzaj produktu	sprzegło