

**HOLEX****Szybkozłącza z przyłączem na wąż, Ø wewnętrzna przyłącza do węża: 9 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	080172 9
GTIN	4062406523961
Klasa artykułu	02A

## Opis

### Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.  
wydajność przepływu: 1000 l/min

## Opis techniczny

wydajność przepływu	1000 l/min
maks. ciśnienie robocze	35 bar
Ø wewnętrzna przyłącza do węża	9 mm