

HOLEX**Szybkozłącza z przyłączem na wąż, Ø wewnętrzna przyłącza do węża: 13 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	080172 13
GTIN	4062406523978
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.
wydajność przepływu: 1000 l/min

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	35 bar
wydajność przepływu	1000 l/min
Ø wewnętrzna przyłącza do węża	13 mm