

**HOLEX****Zestaw złączek z gwintem wewnętrznym 10-elem., gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Opis techniczny**

zawartość zestawu	10
maks. ciśnienie robocze	35 bar
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/4 cal