

**Zestaw złączek z gwintem wewnętrznym 10-elem., gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	35 bar
zawartość zestawu	10
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	3/8 cal