

HOLEX**Zestawy złączek z gwintem zewnętrznym 10-elem., gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080174 1/4
GTIN	4062406522551
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Opis techniczny

liczba części	10
gwint przyłączeniowy wewnętrzny	1/4 cal