

HOLEX**Zestawy końcówek wtykowych 10-elem., Ø wewnętrzna przyłącza do węża:
13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080176 13
GTIN	4062406522599
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Opis techniczny

Ø wewnętrzna przyłącza do węża	13 mm
maks. ciśnienie robocze	35 bar
zawartość zestawu	10