

**Garant**

**Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 50 A = 200, Ø mocowania D1: 20 mm**


**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300371 20     |
| GTIN             | 4062406418267 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**GARANT –**

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**Z zamykanymi otworami na kanały chłodziwa.**
**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

**Opis techniczny**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 20 mm         |
| Ø zewn. D                         | 52 mm         |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20            |
| adapter                           | SK 50 A = 200 |
| norma                             | DIN 6359      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Kształt   | ADB                                |
| Otwór kanałika chłodzącego                      | zamykane                           |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50   | 308620 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50   | 308615 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50   | 308760 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50  | 308660 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK | 308820 50 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50   | 308640 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK                 | 308810 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 SK                            | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50   | 308785 50 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50   | 308600 50 |
|  | 308720 50 |

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308650 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających  
wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o  
wielkości 50 SK

308812 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50