

HOLEX**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 130, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300267 20
GTIN	4062406420925
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
Ø zewn. D	52 mm
adapter	SK 40 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe