

**Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, Typ: M12FVCL-0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Klasa artykułu	03L

**Opis****Wykonanie:**

Przenośny i wydajny akumulatorowy odkurzacz 12 V do pracy na sucho i na mokro z silnikiem M12 FUEL™. Konstrukcja skrzynki narzędziowej z możliwością układania w stosy zwiększa możliwości transportu i ułatwia przechowywanie.

**w dostawie::****Bez akumulatora i kabla do ładowania.**

Wraz z filtrem, wężem ssącym, dyszą do dużych zanieczyszczeń i dyszą do fug.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073816; 073827 i nr 073840.  
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

przepływ objętościowy: 1275 l/min

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 12 V

pojemność zbiornika: 6,1 l

długość węża ssącego: 0,5 m

przepływ objętościowy: 1275 l/min

**Opis techniczny**

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Masa bez akumulatorów	4,5 kg
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość węża ssącego	0,5 m
pojemność zbiornika	6,1 l
Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	M12FVCL-0
przepływ objętościowy	1275 l/min
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

## Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora, napięcie MB12 V	073829 MB12