

Garant

Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną Ø 8×12 mm, długość węża: 5 m

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080238 5
GTIN	4062406523763
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

w dostawie::

W zestawie **stalowa złączka zabezpieczająca GARANT** i złączka stalowa.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ø wewnętrzna węża	8 mm
Ø zewnętrzna węża	12 mm
zakres temperatur	-20 - 60 °C
długość węża	5 m

