

**Garant****Zestaw węży poliuretanowych ze stalową złączką zabezpieczającą Ø 8×12 mm, długość węża: 10 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080242 10
GTIN	4062406523800
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej. Odpowiedni do sprężonego powietrza z cząsteczkami oleju.

**w dostawie::**

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** i złączka stalowa.

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

**Opis techniczny**

długość węża	10 m
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ø zewnętrzna węża	12 mm
kolor	niebieskie
Ø wewnętrzna węża	8 mm

---

## Aksesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,  
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłączy do węża  
Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 8  
mm

080273 8