

Garant

Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną Ø 11x16 mm, długość węża: 3 m

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 080239 3 |
| GTIN | 4062406523770 |
| Klasa artykułu | 01A |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

w dostawie::

W zestawie **stalowa złączka zabezpieczająca GARANT** i złączka stalowa.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Ø zewnętrzna węża: 16 mm

Ø wewnętrzna węża: 11 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------------|
| maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| zakres temperatur | -20 - 60 °C |
| Ø wewnętrzna węża | 11 mm |
| Ø zewnętrzna węża | 16 mm |
| długość węża | 3 m |

