

**Garant**

**Zestaw węży poliuretanowych ze stalową złączką zabezpieczającą Ø 11x16 mm, długość węża: 10m**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080243 10
GTIN	4062406524012
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej. Odpowiedni do sprężonego powietrza z cząsteczkami oleju.

**w dostawie::**

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** i złączka stalowa.

**Opis techniczny**

długość węża	10 m
Ø wewnętrzna węża	11 mm
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	niebieskie
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Rodzaj produktu	Wąż

---

## Aksesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym  
zewnątrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy  
zewnątrzny 1/4 cal

---

080290 1/4