



## Zestaw węży poliuretanowych High Vis ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe Ø 11x16 mm, długość węża: 10 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080247 10
GTIN	
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej. Zestaw węży pokrytych farbą sygnalizacyjną w kolorze zieleni (High-visible).

#### w dostawie::

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** i złączka stalowa.

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

Ø zewnętrzna węża: 16 mm

Ø wewnętrzna węża: 11 mm

### Opis techniczny

Ø wewnętrzna węża	11 mm
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	zielony
maks. ciśnienie robocze	16 bar
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
długość węża	10 m

---

## Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,  
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal

080290 1/2

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint  
przyłączeniowy zewnętrzny 1/2 cal

080285 1/2