



Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M10X1,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

Nośność WLL SF 5:1: 0,4 t

długość gwintu L: 19,5 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 18 mm

wysokość łba śruby A: 31 mm

wysokość przegrody środkowej B: 30 mm

Ø łba C: 30 mm

Opis techniczny

masa	0,3 kg
------	--------

wysokość przegrody środkowej B	30 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	18 mm
Ø gwintu	M10×1,5
wysokość łba śruby A	31 mm
Ø łba C	30 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,4 t
długość gwintu L	19,5 mm
wielkość ucha E	27 mm
szerokość krętlika G	53 mm
grubość ucha F	14 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	38 mm
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe