



## Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M8X1,25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

#### wskazówka:

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

Nośność WLL SF 5:1: 0,25 t

długość gwintu L: 17,5 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 18 mm

wysokość łba śruby A: 31 mm

wysokość przegrody środkowej B: 30 mm

Ø łba C: 30 mm

### Opis techniczny

Rozmiar klucza imbusowego S	18 mm
-----------------------------	-------

długość gwintu L	17,5 mm
grubość ucha F	14 mm
wysokość łba śruby A	31 mm
wysokość przegrody środkowej B	30 mm
wielkość ucha E	27 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,25 t
masa	0,3 kg
szerokość krętlika G	53 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	38 mm
Ø gwintu	M8 × 1,25
Ø łba C	30 mm
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe