



Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M24X3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

Nośność WLL SF 5:1: 2,5 t

długość gwintu L: 36 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 40 mm

wysokość łba śruby A: 55 mm

wysokość przegrody środkowej B: 55 mm

Ø łba C: 60 mm

Opis techniczny

masa	2,6 kg
------	--------

Ø gwintu	M24 × 3
wielkość ucha E	55 mm
grubość ucha F	25 mm
Rozmiar klucza imbusowego S	40 mm
Nośność WLL SF 5:1	2,5 t
Ø łba C	60 mm
wysokość łba śruby A	55 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	83 mm
szerokość krętlika G	115 mm
wysokość przegrody środkowej B	55 mm
długość gwintu L	36 mm
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe