



## Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M12X1,75



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

#### wskazówka:

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

Nośność WLL SF 5:1: 0,65 t

długość gwintu L: 23 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 27 mm

wysokość łba śruby A: 40 mm

wysokość przegrody środkowej B: 40 mm

Ø łba C: 45 mm

### Opis techniczny

Rozmiar klucza imbusowego S	27 mm
-----------------------------	-------

wysokość przegrody środkowej B	40 mm
Ø łba C	45 mm
grubość ucha F	17 mm
wielkość ucha E	38 mm
Nośność WLL SF 5:1	0,65 t
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm
wysokość łba śruby A	40 mm
masa	0,9 kg
szerokość krętlika G	76 mm
długość gwintu L	23 mm
Ø gwintu	M12 × 1,75
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe