



Krętliki Quick Lift DSR, Ø gwintu: M16X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania Quick Lift DSR. Obracany o 360° i przechylany o 180°. Oszczędność czasu wynosząca nawet 80% w porównaniu z klasycznym krętlikiem (DSR w por. z Quick Lift DSR). **Możliwość obrócenia pod obciążeniem.** Łatwe stosowanie dzięki czysto mechanicznemu systemowi. Niewymagający konserwacji, bezpieczny i niezawodny. Quick Lift-DSR można błyskawicznie zamocować w gwincie wewnętrznym, naciskając łeb śruby. Odbywa się to mechanicznie, poprzez aktywację sprężyny.

wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.

Nośność WLL SF 5:1: 1,05 t

długość gwintu L: 27 mm

Rozmiar klucza imbusowego S: 27 mm

wysokość łba śruby A: 40 mm

wysokość przegrody środkowej B: 40 mm

Ø łba C: 45 mm

Opis techniczny

wielkość ucha E	38 mm
-----------------	-------

wysokość przegrody środkowej B	40 mm
Nośność WLL SF 5:1	1,05 t
Ø gwintu	M16 × 2
Rozmiar klucza imbusowego S	27 mm
grubość ucha F	17 mm
szerokość krętlika G	76 mm
masa	0,9 kg
Ø łba C	45 mm
długość gwintu L	27 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D	53 mm
wysokość łba śruby A	40 mm
Rodzaj produktu	Oczko zaczepowe obrotowe