



Zestaw pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel nr 150182, w kasecie 90°, TiAIN, liczba pogłębiaczy: 6

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 150342 6 |
| GTIN | 4062406524517 |
| Klasa artykułu | 12M |

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez korbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

wskazówka:

Pusta kasetka na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370, na stronie 174 katalogu.

chwyt: chwyt walcowy z h9

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| liczba pogłębiaczy | 6 |
| Seria | HOLEX Pro Steel |
| powłoka | TiAIN |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne |
| norma | DIN 335 C |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |