

HOLEX

Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel z 3 powierzchniami mocowania nr 150184, w kasecie 90°, TiAlN, liczba pogłębiaczy: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	150344 6
GTIN	4062406524531
Klasa artykułu	12M

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez korbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

wskazówka:

Pusta kasetka na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370, na stronie 174 katalogu.

chwyt: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba pogłębiaczy	6
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAIN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy