

**HOLEX**

## Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel z 3 powierzchniami mocowania nr 150184, w kasecie 90°, TiAlN, liczba pogłębiaczy: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	150344 7
GTIN	4062406524548
Klasa artykułu	12M

### Opis

#### Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

#### Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

#### wskazówka:

Pusta kasetka na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370, na stronie 174 katalogu.

chwyt: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Liczba ostrzy Z: 3

### Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	7
Liczba ostrzy Z	3
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy