



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych 3/8 cala, z izolacją wg VDE 10- elem., Liczba części: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy

633996 10

GTIN

Klasa artykułu

63F

Opis

Wykonanie:

Zestaw kluczy nasadowych z **całkowitą izolacją do 1000 V** wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.
Rozmieszczenie na mocnym pasie tekstylnym do mocowania dołączoną taśmą klejącą na rzep
np. na regale, wózku warsztatowym lub systemie transportu narzędzi Wera 2go.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym M2 – M5.

Do śrub z gniazdem Torx® M4 – M8.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

w dostawie:

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, z izolacją wg VDE: 4 szt. rozm. 4; 5; 6; 8 mm

Nasadki wkrętakowe do śrub Torx®, z izolacją wg VDE: 6 szt. wielk. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40;
TX45

przechowywane w: Zawieszka tekstylna

wysokość: 80 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak 6-kątny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
liczba części	10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość	230 mm
szerokość	85 mm
wysokość	80 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów