



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 38-elem., Liczba części: 38



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630331 38
GTIN	4000896233380
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M3 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M3 – M5 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3 – M8.

w dostawie::

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: 7 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt., wielk. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Adapter do bitów: 1 szt. nasadki 4-kątnej 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 – czworokąt 1/4 cala

Uchwyt nasadzany: 1 szt.

przedłużki: 2 szt. rozm. 55; 101,5 mm

przegub Cardana: 1 szt.

grzechotka: 1 szt. nr 632389 rozm. 1/4
 przechowywane w: kasetce z tworzywa sztucznego z przyczepną powłoką z 2 rodzajów materiału
 wysokość: 52 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
 Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-14 mm
 Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-7 mm

Opis techniczny

liczba części	38
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętaki wielowpustowe
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	5,5-14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-7 mm
Opakowanie	kasetce z tworzywa sztucznego z przyczepną powłoką z 2 rodzajów materiału
długość	180 mm
szerokość	98 mm
wysokość	52 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala Typ 1/4	632389 1/4
---	------------