

**MultiMaster MM 700 Max Top akumulatorowa, Typ: 71293462****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077805 71293462
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z **uchwytem narzędziowym Starlock** (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.**

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

w dostawie::

W zestawie 1x brzeszczot E-Cut 44 mm i walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Pasujące akumulatory do interfejsu MultiVolt zob. nr 073832. **Bez akumulatora i ładowarki.**

Opis techniczny

oznaczenie producenta	AMM 700 Max Select
masa	1,1 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba drgań	10000 - 19500 min ⁻¹
uchwyty narzędziowe	StarlockMax
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne