



MultiMaster AMM 300 Plus Start akumulatorowa, Typ: 71293261



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077825 71293261
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z **uchwytem narzędziowym Starlock** (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.**

Uchwyt narzędziowy Starlock Plus zapewnia dostęp do ok. 100 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock i Starlock Plus.

MultiTool do rozbudowy i remontów z wyposażeniem podstawowym do cięcia drewna, metalu, płyt gipsowo-kartonowych i tworzyw sztucznych.

w dostawie::

1× walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego, 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1× uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm).

1× ładowarka szybkiego działania ALG 80 2× zestaw akumulatorów litowo-jonowych (12 V / 3 Ah).

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073834 i 073845.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 12 V

oznaczenie producenta: AMM 300 Plus Start

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

uchwyty narzędziowe: Starlock, Starlock Plus

liczba drgań: 11500 min⁻¹

amplituda (ruch oscylacyjny): 2 × 1,6 stopni

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	AMM 300 Plus Start
uchwyty narzędziowe	Starlock, Starlock Plus
liczba drgań	11500 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
masa	1,5 kg
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
pojemność akumulatora	3 Ah
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 1,6 stopni
Opakowanie	walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 12 V
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne