

Garant**SNHX 1205 prawe, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.

Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

Opis techniczny

Gatunek	HB7835
szerokość fazy	0,25 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1205
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	5,4 mm
dla szerokości rowka a_p	10 / 14 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania