



## Wachlarzowe tarcze ściernie POLIFFAN-STRONG (ZA) do obróbki stali, Ø 125 mm, ziarnistość: 40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	566322 40
GTIN	
Klasa artykułu	55P

### Opis

#### Wykonanie:

Wachlarzowa tarcza ścierna do wymagającej obróbki.

Opatentowany kształt o **wysokiej gęstości okładziny** dla **dużej wydajności obróbki ubytkowej i trwałości**.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

### Opis techniczny

opis kształtu	skośne
Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm

zoptimalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe